

IMPLEO™ and IMPLEO™ Smooth to PERLE™

Round

IMP-MR / IMP-SMR						Moderate Profile 100% Fill				
Phased out product						Replacement				
IMPLEO™	IMPLEO™ Smooth	Base Width	Projection	Volume	LVC	PERLE™	Base Width	Projection	Volume	LVC
IMP-MR 150	IMP-SMR 150	9,2	3,4	165	6,50	SOR-MR 165	9,4	3,4	165	6,50
IMP-MR 180	IMP-SMR 180	9,9	3,6	190	6,80	SOR-MR 190	10,0	3,5	190	6,80
IMP-MR 210	IMP-SMR 210	10,3	3,8	220	7,10	SOR-MR 220	10,5	3,6	220	7,10
IMP-MR 240	IMP-SMR 240	10,8	4,0	255	7,40	SOR-MR 255	11,0	3,9	255	7,40
IMP-MR 270	IMP-SMR 270	11,0	4,2	280	7,70	SOR-MR 280	11,2	4,1	278	7,70
IMP-MR 300	IMP-SMR 300	11,4	4,3	300	7,90	SOR-MR 300	11,6	4,2	300	7,90
IMP-MR 330	IMP-SMR 330	11,9	4,4	340	8,10	SOR-MR 340	12,0	4,3	330	8,10
IMP-MR 360	IMP-SMR 360	12,2	4,5	365	8,30	SOR-MR 365	12,3	4,4	365	8,30
IMP-MR 390	IMP-SMR 390	12,6	4,5	390	8,50	SOR-MR 390	12,7	4,4	390	8,50
IMP-MR 420	IMP-SMR 420	12,9	4,7	430	8,80	SOR-MR 430	13,1	4,6	430	8,80
IMP-MR 460	IMP-SMR 460	13,4	4,9	480	9,10	SOR-MR 480	13,6	4,7	480	9,10

IMP-MR / IMP-SMR						High Profile 100% Fill				
Phased out product						Replacement				
IMPLEO™	IMPLEO™ Smooth	Base Width	Projection	Volume	LVC	PERLE™	Base Width	Projection	Volume	LVC
IMP-HR 150	IMP-SHR 150	8,4	4,0	150	6,50	SOR-HR 150	8,3	3,0	150	6,50
IMP-HR 180	IMP-SHR 180	8,9	4,2	180	6,80	SOR-HR 175	8,6	4,2	175	6,80
IMP-HR 210	IMP-SHR 210	9,5	4,2	210	7,10	SOR-HR 210	9,3	4,3	210	7,10
IMP-HR 240	IMP-SHR 240	10,0	4,4	240	7,40	SOR-HR 235	9,7	4,6	235	7,40
IMP-HR 270	IMP-SHR 270	10,2	4,8	270	7,80	SOR-HR 270	10,0	4,9	270	7,80
IMP-HR 300	IMP-SHR 300	10,7	4,9	300	8,10	SOR-HR 300	10,6	4,9	300	8,10
IMP-HR 330	IMP-SHR 330	11,2	4,9	330	8,30	SOR-HR 335	11,1	5,0	335	8,30
IMP-HR 360	IMP-SHR 360	11,6	5,0	360	8,50	SOR-HR 360	11,4	5,1	360	8,50
IMP-HR 390	IMP-SHR 390	11,8	5,1	375	8,60	SOR-HR 380	11,6	5,2	380	8,60
IMP-HR 420	IMP-SHR 420	12,4	5,1	425	8,90	SOR-HR 425	12,1	5,3	425	8,90
IMP-HR 460	IMP-SHR 460	12,7	5,4	460	9,20	SOR-HR 460	12,4	5,4	460	9,20
IMP-HR 520	IMP-SHR 520	12,9	5,6	505	9,40	SOR-HR 505	12,6	5,7	505	9,40
IMP-HR 560	IMP-SHR 560	13,3	5,7	550	9,70	SOR-HR 550	13,4	5,7	550	9,70

IMPLEO™ and IMPLEO™ Smooth to PERLE™

Round

IMP-MR / IMP-SMR						Extra High Profile 100% Fill				
Phased out product						Replacement				
IMPLEO™	IMPLEO™ Smooth	Base Width	Projection	Volume	LVC	PERLE™	Base Width	Projection	Volume	LVC
IMP-EHR 150	IMP-SEHR 150	8,2	4,3	161	6,70	SOR-EHR 160	8,1	4,3	160	6,70
IMP-EHR 180	IMP-SEHR 180	8,4	4,6	180	7,00	SOR-EHR 180	8,4	4,7	180	7,00
IMP-EHR 210	IMP-SEHR 210	9,0	4,8	210	7,30	SOR-EHR 210	9,0	4,8	210	7,30
IMP-EHR 240	IMP-SEHR 240	9,4	4,8	235	7,50	SOR-EHR 230	9,2	5,0	230	7,50
IMP-EHR 270	IMP-SEHR 270	9,8	4,9	260	7,70	SOR-EHR 260	9,8	5,0	260	7,70
IMP-EHR 300	IMP-SEHR 300	10,4	5,0	291	8,10	SOR-EHR 290	10,1	5,1	290	8,10
IMP-EHR 330	IMP-SEHR 330	10,9	5,2	331	8,40	SOR-EHR 330	10,7	5,2	330	8,40
IMP-EHR 360	IMP-SEHR 360	11,2	5,4	360	8,70	SOR-EHR 360	11,0	5,3	360	8,70
IMP-EHR 390	IMP-SEHR 390	11,5	5,5	400	8,90	SOR-EHR 400	11,4	5,5	400	8,90
IMP-EHR 420	IMP-SEHR 420	11,9	5,6	435	9,10	SOR-EHR 435	11,8	5,7	435	9,10
IMP-EHR 460	IMP-SEHR 460	12,2	5,8	460	9,30	SOR-EHR 460	12,0	5,8	460	9,30
IMP-EHR 520	IMP-SEHR 520	12,6	6,1	520	9,70	SOR-EHR 520	12,5	6,1	520	9,70
IMP-EHR 560	IMP-SEHR 560	13,0	6,4	575	10,20	SOR-EHR 575	12,8	6,4	575	10,20
IMP-EHR 620	IMP-SEHR 620	13,3	6,6	620	10,40	SOR-EHR 620	13,1	6,6	620	10,40



EmdaPlast B.V.
 Leeuwenhoekstraat 5
 2652 XL Berkel en Rodenrijs
 Nederland
 010 519 22 39

sales@emdaplast.nl
 www.emdaplast.nl